Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1518.000

Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели


Состояние: 06.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



КХ 1518.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.







Функции

Арт. №	KX 1518.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш- панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-поворотный замок
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

© Rittal 2025

Функции

IP 66
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK08
Ширина: 400 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 80 мм
1,25 мм
1,25 мм
Листовая сталь
1 шт.
2.894
3.006
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
84879059
4028177816329
E3465198
EC000261
EC000261
27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025