

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1524.010

Клеммные коробки KL

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1524.010 - Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь

Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.

Функции

Арт. №	KL 1524.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 200 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,15 kg
Gross weight	2,28 kg
Код ТНВЭД	84879090
ETIM 9	EC000261

Функции

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	KL клеммная коробка, ШВГ: 300x200x80 мм, нержавеющей сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK