


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1527.010**

**Клеммные коробки KL**

Состояние: 07.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1527.010 - Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь

Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.

## Функции

Арт. №	KL 1527.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 150 мм Высота: 150 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,4 kg
Gross weight	1,484 kg
Код ТНВЭД	84879090
ETIM 9	EC000261

## Функции

---

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	KL клеммная коробка, ШВГ: 150x150x120 мм, нержавеющей сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели

## Одобрения

---

Одобрения	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK