


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1530.010**

**Клеммные коробки KL**

Состояние: 30.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1530.010 - Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь

Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	KL 1530.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.5
Gross weight	4.6
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177663350

# ФУНКЦИИ

---

E-Number Sweden E3404381

---

ETIM 9 EC000261

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

# Одобрения

---

Одобрения Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK