


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1531.000

Клеммные коробки КХ, листовая сталь, с фланш-панелью

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1531.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, с фланш-панелью

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.



Функции

Арт. №	КХ 1531.000
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-вентиляционные отверстия Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55

Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Фланш-панели	: 1 + 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,1 kg
Gross weight	3,14 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	30,63 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ клеммная коробка, ШВГ: 300x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

Одобрения

Сертификаты

Степень защиты

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration