Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1535.000

Клеммные коробки КХ, листовая сталь, с фланш-панелью

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



КХ 1535.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, с фланш-панелью

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.







Функции

Арт. №	KX 1535.000
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-вентиляционные отверстия Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55

© Rittal 2025 2

Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 300 мм
	Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Фланш-панели	:1+1
	:1+1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.943
Gross weight	4.24
PCF per pack (cradle-to-gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177816404
E-Number Sweden	E3465206
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025