


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1536.000

**Клеммные коробки KX, листовая
сталь, с фланш-панелью**

Состояние: 12.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1536.000 - Клеммные коробки KX, листовая сталь, с фланш-панелью

Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.



ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1536.000
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-вентиляционные отверстия Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55

ФУНКЦИИ

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Фланш-панели	: 1 + 1 : 1 + 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.95
Gross weight	5.16
PCF per pack (cradle-to-gate)	21,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177816411
E-Number Sweden	E3465207
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration