


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1536.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1536.510 - Клеммные коробки KL Листовая сталь, с фланш-панелью

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.



Функции

Арт. №	KL 1536.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм

Функции

Толщина материала корпуса	1,38 мм
Фланш-панели	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5 kg
Gross weight	5,4 kg
Код ТНВЭД	85389099
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	KL клеммная коробка, ШВГ: 400x300x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии UK