



# KL 1540.510

## Клеммные коробки KL

Состояние: 14.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1540.510 - Клеммные коробки KL Листовая сталь, с фланш-панелью

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, с фланш-панелью. Степень защиты IP 55.



## Функции

Арт. №	KL 1540.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 400 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм

## Функции

Толщина материала корпуса	1,38 мм
Фланш-панели	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8,66 kg
Gross weight	9,316 kg
Код ТНВЭД	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	KL клеммная коробка, ШВГ: 600x400x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью

## Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии UK