


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1541.000**

**Клеммные коробки КХ, листовая  
сталь, с фланш-панелью**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# КХ 1541.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, с фланш-панелью

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, с фланш-панелью обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также простую прокладку кабеля при оптимальном использовании пространства.



## Функции

Арт. №	КХ 1541.000
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-вентиляционные отверстия Фланш-панели из листовой стали с уплотнениями и крепежным материалом
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55

## Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 400 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Фланш-панели	: 1 + 1 : 3 + 3
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10,541 kg
Gross weight	11,65 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	44,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ клеммная коробка, ШВГ: 800x400x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, фланш-панелью

## Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Сертификаты

Степень защиты

---

Объяснения

Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK  
PCF-declaration