


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1548.500

## Электрошкафчики EB

Состояние: 09.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1548.500 - Электрошкафчики EB

Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

## Функции

Арт. №	EB 1548.500
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах Шарниры 180° Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 150 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	125 мм x 285 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм

## Функции

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,708 kg
Gross weight	2,908 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	ЕВ электрошкафчик, ШВГ: 150x300x120, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью

## Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register UL UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK