Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





BG 1558.010 Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 23.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



BG 1558.010 - Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь

Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.

Функции

Арт. №	BG 1558.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
	Шарниры 180°: цинковое литье под давлением
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240
	Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Шарниры 180° (2 штуки)
	Несущая шина ТН 35/7,5
	Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 123 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	снизу
Кол-во несущих шин	1
Замок	Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с
	пластиковыми втулками
	Количество замков: 2
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

© Rittal 2025

2

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.92
Gross weight	4.12
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177009912
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3