

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1559.510**

**Сигнальные шкафчики BG**

Состояние: 25.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# BG 1559.510 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	BG 1559.510
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери Фланш-панель в основании корпуса
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 200 мм Глубина: 125 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	снизу
Кол-во несущих шин	1
Замок	Исполнение замка: Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками Количество замков: 3

## ФУНКЦИИ

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.066
Gross weight	5.333
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177262010
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии