


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1560.000

Клеммная коробка KX

Состояние: 21.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1560.000 - Клеммная коробка KX Нержавеющая сталь

Компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1560.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстроизворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

ФУНКЦИИ

Степень защиты IP соглас. EN 60

IP 66

529

Type rating соглас. UL 50E

Type 1

Type 3R

Type 3RX

Type 4

Type 4X

Type 12

Размер

Ширина: 150 мм

Высота: 150 мм

Глубина: 80 мм

Толщина материала крышки

1,25 мм

Толщина материала корпуса

1,5 мм

Замок

Количество замков: 4

Основной материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Упаковка

1 шт.

Вес нетто

1.12

Gross weight

1.323

Код ТНВЭД

84879059

EAN

4028177919174

E-Number Sweden

E3465226

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Одобрения

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии