Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1562.000 Клеммная коробка КХ

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



КХ 1562.000 - Клеммная коробка КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.







Функции

Арт. №	KX 1562.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус КХ из
	нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество
	данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и
	безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое
	уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12

© Rittal 2025

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Размер	Ширина: 200 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.68
Gross weight	1.926
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177919044
E-Number Sweden	E3465228
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025