


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1562.000

Клеммная коробка КХ

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1562.000 - Клеммная коробка КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



Функции

Арт. №	КХ 1562.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66

Функции

Type rating согл. UL 50E	Тип 1 Тип 3R Тип 3RX Тип 4 Тип 4X Тип 12
Размер	Ширина: 200 мм Высота: 200 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,68 kg
Gross weight	1,726 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,11
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ клеммная коробка, ШВГ: 200x200x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии
PCF-declaration