


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1562.000

Клеммная коробка KX

Состояние: 24.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1562.000 - Клеммная коробка KX Нержавеющая сталь

Компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1562.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстроизворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

ФУНКЦИИ

Степень защиты IP соглас. EN 60
529

IP 66

Type rating соглас. UL 50E

Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12

Размер

Ширина: 200 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 80 мм

Толщина материала крышки

1,25 мм

Толщина материала корпуса

1,25 мм

Замок

Количество замков: 4

Основной материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Упаковка

1 шт.

Вес нетто

1,68 kg

Gross weight

1,926 kg

Код ТНВЭД

84879059

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Описание продукта

КХ клеммная коробка, ШВГ: 200x200x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами

Одобрения

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
