


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1565.000**

**Клеммная коробка KX**

Состояние: 22.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# KX 1565.000 - Клеммная коробка KX Нержавеющая сталь

Компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1565.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

# ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согл. EN 60  
529

IP 66

Type rating согл. UL 50E

Type 1  
Type 3R  
Type 3RX  
Type 4  
Type 4X  
Type 12

Размер

Ширина: 200 мм  
Высота: 200 мм  
Глубина: 120 мм

Толщина материала крышки

1,25 мм

Толщина материала корпуса

1,25 мм

Замок

Количество замков: 4

Основной материал

Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Упаковка

1 шт.

Вес нетто

1,934 kg

Gross weight

2,131 kg

Код ТНВЭД

84879059

ETIM 9

EC000261

ETIM 8

EC000261

ECLASS 8.0

27180101

Описание продукта

КХ клеммная коробка, ШВГ: 200x200x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами

# Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

---