

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1567.000

Клеммная коробка КХ

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1567.000 - Клеммная коробка КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



Функции

Арт. №	КХ 1567.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,75 kg
Gross weight	3,94 kg
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ клеммная коробка, ШВГ: 300x300x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, с быстродействующим запорами

Одобрения

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии