


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1577.000

## Электрошкафчики КХ, листовая сталь

Состояние: 09.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# КХ 1577.000 - Электрошкафчики КХ, листовая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.



## Функции

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Арт. №                   | КХ 1577.000  |
| Описание продукта        | Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. |
| Материал                 | Корпус: листовая сталь<br>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру  |
| Поверхность              | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель: оцинкованная                                   |
| Цвет                     | RAL 7035   |
| Комплект поставки        | Корпус с дверью<br>Монтажная панель<br>Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм<br>Шарниры 180°                    |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |

# Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Степень защиты IP согл. EN 60529   | IP 66  |
| Type rating согл. UL 50E           | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| IK-код                             | IK08   |
| Размер                             | Ширина: 300 мм<br>Высота: 400 мм<br>Глубина: 155 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 275 мм x 385 мм  |
| Толщина материала корпуса          | 1,25 мм  |
| Толщина материала двери            | 1,25 мм  |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм   |
| Замок                              | Количество замков: 1   |
| Основной материал                  | Листовая сталь   |
| Упаковка                           | 1 шт.  |
| Вес нетто                          | 6,86 kg  |
| Gross weight                       | 6,98 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate)      | 24,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category               | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код THBЭД                          | 84879059   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ETIM 8                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Описание продукта                  | КХ электрошкафчик, ШВГ: 300x400x155, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью                             |

# Одобрения

---

|             |  |
|-------------|--|
| Одобрения   | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                            |
| Сертификаты | Степень защиты   |
| Объяснения  | Декларация производителя<br>Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK<br>PCF-declaration |

---