


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.450

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 25.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

BG 1577.450 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

ФУНКЦИИ

Арт. №	BG 1577.450
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	385 мм x 275 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 340 мм Высота обзорного окна: 155 мм Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 92 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм

ФУНКЦИИ

Door hinge position	снизу
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.6
Gross weight	6.8
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177460058
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии