

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.550

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 19.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.550 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Функции

Арт. №	BG 1578.550
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери Монтажная панель Фланш-панель в основании корпуса
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	585 мм x 275 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 540 мм Высота обзорного окна: 115 мм Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 92 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм

Функции

Door hinge position	снизу
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9,5 kg
Gross weight	9,8 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии