


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EV 1579.500

Электрошкафчики EV

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1579.500 - Электрошкафчики EB

Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

Функции

Арт. №	EB 1579.500
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах Шарниры 180° Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 800 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	275 мм x 785 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12,145 kg
Gross weight	12,784 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	ЕВ электрошкафчик, ШВГ: 300x800x155, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью

Одобрения

Одобрения	C-UL UL UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK