Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1579.500 Электрошкафчики ЕВ

Состояние: 08.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ЕВ 1579.500 - Электрошкафчики ЕВ

Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

Функции

Арт. №	EB 1579.500
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из
	полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах
	Шарниры 180°
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 800 мм
	Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	275 мм х 785 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Толщина материала монтажной	2 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12.145
Gross weight	12.784
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177251823
E-Number Sweden	E3404514
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	C-UL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3