


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1579.530**

**Сигнальные шкафчики BG**

Состояние: 08.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.530 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

## Функции

Арт. №	BG 1579.530
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	785 мм x 275 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 740 мм Высота обзорного окна: 190 мм Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 42 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм

## Функции

Door hinge position	снизу
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	12,145 kg
Gross weight	12,784 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 800x300x155 мм, листовая сталь, с закрытым основанием и монтажной панелью, дверь с обзорным окном, шарниры снизу

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии