

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1583.010**

**Сигнальные шкафчики BG**

Состояние: 11.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1583.010 - Сигнальные шкафчики BG

## Нержавеющая сталь

Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°.  
Степень защиты IP 66.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	BG 1583.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры 180°: цинковое литье под давлением
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240 Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки	Корпус с крышкой Шарниры 180° (2 штуки) Несущая шина TH 35/7,5 Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Размер	Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	справа/слева
Кол-во несущих шин	1
Замок	Исполнение замка: Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками Количество замков: 2
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

## ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.35
Gross weight	2.54
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177010932
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK