Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





КХ 1584.000 Электрошкафчики КХ

Состояние: 08.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



КХ 1584.000 - Электрошкафчики КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.







Функции

Арт. №	KX 1584.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь
	Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана
	по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Монтажная панель
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66

© Rittal 2025 2

Функции

Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Ширина: 200 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 120 мм
175 мм х 275 мм
1,25 мм
1,25 мм
Количество замков: 1
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
1 шт.
3.55
3.556
84879059
4028177919105
E3465242
EC000261
EC000261
27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025