


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1584.010

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 25.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1584.010 - Сигнальные шкафчики BG

Нержавеющая сталь

Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Арт. № | BG 1584.010 |
| Материал | Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры 180°: цинковое литье под давлением |
| Поверхность | Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240 Шарниры 180°: хромированные |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой Шарниры 180° (2 штуки) Несущая шина TH 35/7,5 Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66 |
| Размер | Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,5 мм |
| Толщина материала двери | 1,25 мм |
| Door hinge position | справа/слева |
| Кол-во несущих шин | 1 |
| Замок | Исполнение замка: Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками Количество замков: 2 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3,1 kg |
| Gross weight | 3,44 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 300x300x80 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, несущей шиной |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |