


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1584.520**

**Сигнальные шкафчики BG**

Состояние: 05.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

## Функции

Арт. №	BG 1584.520
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	левая
Кол-во несущих шин	2
Cut-outs (quantity x diameter)	2
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

## Функции

Ввод кабеля (кол-во x Ø)	2 x M12 M20 M25
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,075 kg
Gross weight	3,18 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 300x300x80 мм, листовая сталь, с метрическими отверстиями в основании и несущей шиной, дверь с обзорным окном, шарниры слева

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии