


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1585.010

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1585.010 - Сигнальные шкафчики BG

Нержавеющая сталь

Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°.
Степень защиты IP 66.

ФУНКЦИИ

Арт. №	BG 1585.010
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры 180°: цинковое литье под давлением
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240 Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки	Корпус с крышкой Шарниры 180° (2 штуки) Несущая шина TH 35/7,5 Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	справа/слева
Кол-во несущих шин	1
Замок	Исполнение замка: Быстроворачиваемые винты с пластиковыми втулками Количество замков: 2
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

ФУНКЦИИ

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.55
Gross weight	4.16
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177011014
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK