

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

Сигнальные шкафчики КХ

Состояние: 15.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1586.000 - Сигнальные шкафчики КХ

Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, сигнальный шкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.



Функции

Арт. №	КХ 1586.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, сигнальный шкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры: цинковое литье под давлением
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки	Корпус с крышкой Шарниры 180° Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,891 kg
Gross weight	4,894 kg
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ сигнальный шкафчик, ШВГ: 600x200x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с крышкой на шарнирах, с быстродействующим запорами

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
-----------	--

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии
PCF-declaration