Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





КХ 1586.000 Сигнальные шкафчики КХ

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



КХ 1586.000 - Сигнальные шкафчики КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, сигнальный шкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.







Функции

Арт. №	KX 1586.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, сигнальный шкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры: цинковое литье под давлением
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Шарниры 180°: хромированные
Комплект поставки	Корпус с крышкой Шарниры 180° Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками

© Rittal 2025

Функции

Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.891
Gross weight	4.894
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177919129
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	C-UL
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025