

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1586.520

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1586.520 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Функции

Арт. №	BG 1586.520
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	левая
Кол-во несущих шин	2
Cut-outs (quantity x diameter)	3
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

Функции

Ввод кабеля (кол-во x Ø)	3 x M12 M20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,74 kg
Gross weight	4,94 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	ВГ сигнальный шкафчик, ШВГ: 500x300x80 мм, листовая сталь, с метрическими отверстиями в основании и несущей шиной, дверь с обзорным окном, шарниры слева

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии