


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1587.000

## Электрошкафчики КХ

Состояние: 19.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# КХ 1587.000 - Электрошкафчики КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.



## Функции

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Арт. №                           | КХ 1587.000  |
| Описание продукта                | Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса. |
| Материал                         | Корпус: Нержавеющая сталь<br>Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)                                     |
| Поверхность                      | Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180<br>Монтажная панель: оцинкованная   |
| Комплект поставки                | Монтажная панель<br>Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм   |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66  |

## Функции

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Type rating согл. UL 50E         | Тип 1<br>Тип 3R<br>Тип 3RX<br>Тип 4<br>Тип 4X<br>Тип 12  |
| Размер                           | Ширина: 200 мм<br>Высота: 300 мм<br>Глубина: 155 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 175 мм x 285 мм  |
| Толщина материала корпуса        | 1,25 мм  |
| Толщина материала двери          | 1,25 мм  |
| Замок                            | Количество замков: 1   |
| Основной материал                | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)  |
| Упаковка                         | 1 шт.  |
| Вес нетто                        | 3,8 kg   |
| Gross weight                     | 4,05 kg  |
| Код ТНВЭД                        | 84879059   |
| ETIM 9                           | EC000261   |
| ETIM 8                           | EC000261   |
| ECLASS 8.0                       | 27180101   |
| Описание продукта                | КХ электрошкафчик, ШВГ: 200x300x155 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, с поворотным замком |

## Одобрения

---

# Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Объяснения

Декларация о соответствии  
PCF-declaration