

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1587.000**

**Электрошкафчики KX**

Состояние: 05.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KX 1587.000 - Электрошкафчики KX Нержавеющая сталь

Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1587.000
Описание продукта	Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66

# ФУНКЦИИ

---

Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12

---

Размер	Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
--------	-----------------------------------------------------

---

Размеры монтажной панели (Ш x В)	175 мм x 285 мм
----------------------------------	-----------------

---

Толщина материала корпуса	1,25 мм
---------------------------	---------

---

Толщина материала двери	1,25 мм
-------------------------	---------

---

Замок	Количество замков: 1
-------	----------------------

---

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
-------------------	-------------------------------------

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес нетто	3.8
-----------	-----

---

Gross weight	4.05
--------------	------

---

Код ТНВЭД	84879059
-----------	----------

---

EAN	4028177919136
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E3465243
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ETIM 8	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Одобрения

---

# Одобрения

---

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии

---