

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1590.010

Фланш для настенного крепления

Состояние: 25.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1590.010 - Фланш для настенного крепления для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.

Функции

Арт. №	SZ 1590.010
Описание продукта	Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.
Преимущества	Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	10 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX листовая сталь KX листовая сталь AX wall-mounted enclosure, 3-part
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,132 kg
Gross weight	0,168 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THBЭД	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Функции

Описание продукта

SZ фланш для настенного крепления, для AX и KX, листовая сталь, расстояние до стены: 10 мм

Одобрения

Одобрения

DNV-GL
UL + C-UL - FTТА