
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1590.010 Фланш для настенного крепления

Состояние: 03.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 1590.010 - Фланш для настенного крепления для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.

Функции

Арт. №	SZ 1590.010
Описание продукта	Для крепления корпусов из листовой стали АХ и КХ.
Преимущества	Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	10 мм
Подходит для	Тип корпуса: АХ листовая сталь КХ листовая сталь AX wall-mounted enclosure, 3-part
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.132
Gross weight	0.168
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83025000
EAN	4028177938045
E-Number Sweden	E3465246
ETIM 9	EC002625

© Rittal 2025

Функции

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3