



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1590.010**

**Фланш для настенного крепления**

Состояние: 18.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1590.010 - Фланш для настенного крепления для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL

Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 1590.010
Описание продукта	Для крепления корпусов из листовой стали AX и KX.
Преимущества	Прямой монтаж сзади с помощью самонарезающего винта для притягивания корпуса
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Расстояние до стены	10 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX листовая сталь KX листовая сталь AX wall-mounted enclosure, 3-part
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.132
Gross weight	0.168
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83025000
EAN	4028177938045
E-Number Sweden	E3465246
ETIM 9	EC002625

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 8 EC002625

---

ECLASS 8.0 27189234

## Одобрения

---

Одобрения DNV-GL  
UL + C-UL - FTTA