

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1606.520

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1606.520 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

ФУНКЦИИ

Арт. №	BG 1606.520
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	правая
Кол-во несущих шин	1
Cut-outs (quantity x diameter)	296
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

ФУНКЦИИ

Ввод кабеля (кол-во x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50
--------------------------	-------------------------------

Основной материал	Листовая сталь
-------------------	----------------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	4.447
-----------	-------

Gross weight	4.716
--------------	-------

Код ТНВЭД	94032080
-----------	----------

EAN	4028177266865
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------