Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1610.000

Bus enclosures KX, sheet steel, with mini cam lock

Состояние: 08.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



KX 1610.000 - Bus enclosures KX, sheet steel, with mini cam lock

Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.







Функции

Арт. №	KX 1610.000
Исполнение	с обзорным окном
Материал	Корпус: листовая сталь
	Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по
	периметру
	Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой на шарнирах
	Обзорное окно с крышкой
	Мини-вентиляционные отверстия
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65

© Rittal 2025 2

Функции

Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 155 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.9
Gross weight	3.95
PCF per pack (cradle-to-gate)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177816671
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas	
	C-UL	
	DNV-GL	
	Lloyds Register of Shipping	

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

PCF-declaration

© Rittal 2025