

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1611.510

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1611.510 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Функции

Арт. №	BG 1611.510
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Глубина: 160 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,5 мм
Door hinge position	правая
Кол-во несущих шин	3
Cut-outs (quantity x diameter)	33
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

Функции

Ввод кабеля (кол-во x Ø)	33 x M20
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,39 kg
Gross weight	7,779 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 400x500x160 мм, листовая сталь, с метрическими отверстиями в основании и несущей шиной, дверь с обзорным окном, шарниры справа

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии