

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1612.100

Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Состояние: 11.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1612.100 - Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиков практически любых производителей.



Функции

| | |
|--------------------------|---|
| Арт. № | KX 1612.100 |
| Исполнение | с обзорным окном |
| Материал | Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой на шарнирах Обзорное окно с крышкой Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 65 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм |
| Толщина материала крышки | 1,25 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Код ТНВЭД | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | KX Bus enclosure, WHD: 600x300x155 mm, with mounting plate and cam lock |

Одобрения

| | |
|-----------|------|
| Одобрения | C-UL |
|-----------|------|