

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1612.100

Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Состояние: 20.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1612.100 - Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиков практически любых производителей.



Функции

Арт. №	KX 1612.100
Исполнение	с обзорным окном
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой на шарнирах Обзорное окно с крышкой Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Основной материал	Листовая сталь
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177970045
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	C-UL
-----------	------