Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1613.100

Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



KX 1613.100 - Bus enclosures KX, sheet steel, with double-bit insert

Настенный корпус из листовой стали, с крышкой и обзорным окном. Степень защиты IP 65 / NEMA 12. Для установки сигнальных модулей и датчиов практически любых производителей.







2

Функции

Арт. №	KX 1613.100		
Исполнение	с обзорным окном		
Материал	Корпус: листовая сталь		
	Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру		
	Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм		
	Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная		
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное		
Цвет	RAL 7035		
Комплект поставки	Корпус с крышкой на шарнирах		
	Обзорное окно с крышкой		
	Монтажная панель		
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной		
	бородкой 3 мм		
Protection category NEMA	NEMA 1		
	NEMA 12		

© Rittal 2025

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65		
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12		
ІК-код	IK08		
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм		
Толщина материала крышки	1,25 мм		
Толщина материала корпуса	1,25 мм		
Толщина материала монтажной панели	2 мм		
Основной материал	Листовая сталь		
Упаковка	1 шт.		
Вес нетто	12		
Gross weight	12.111		
PCF per pack (cradle-to-gate)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)		
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared		
Код ТНВЭД	84879059		
EAN	4028177970038		
ETIM 9	EC000261		
ETIM 8	EC000261		
ECLASS 8.0	27180101		

Одобрения

Одобрения	C-UL	

© Rittal 2025 3