
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






HD 1671.600 Клеммная коробка HD

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 1671.600 - Клеммная коробка HD

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой







Функции

Арт. №	HD 1671.600	
Исполнение	Hygienic Design: корпус	
Материал	Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм	
	Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм	
	Винты крышки нержавеющая сталь	
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600	
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость	
	< 0,8 мкм	
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)	
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый	
	Крышка	
	Монтажный уголок (установленный)	
	Уплотнение и винты запора (прилагаются)	
Размер	Ширина спереди: 150 мм	
	Ширина (сзади): 177 мм	
	Высота спереди: 150 мм	
	Высота сзади: 177 мм	
	Глубина: 120 мм	
ІК-код	IK08	

© Rittal 2025

Функции

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 66	
529	IP X9	
Protection category NEMA	NEMA 1	
	NEMA 3	
	NEMA 3X	
	NEMA 4	
	NEMA 4X	
	NEMA 12	
	NEMA 13	
Type rating согл. UL 50E	Type 1	
	Type 3	
	Type 3X	
	Type 4	
	Type 4X	
	Type 12	
	Type 13	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	1.906	
Gross weight	2.06	
Код ТНВЭД	84879090	
EAN	4028177639744	
E-Number Sweden	E3465101	
ETIM 9	EC002713	
ETIM 8	EC002713	
ECLASS 8.0	27180101	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)	
-----------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025