
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 1674.600 Клеммная коробка HD

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




### HD 1674.600 - Клеммная коробка HD

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой







#### Функции

Арт. №	HD 1674.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Материал	Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
	Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм
	Винты крышки нержавеющая сталь
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость
	< 0,8 мкм
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Крышка
	Монтажный уголок (установленный)
	Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Размер	Ширина спереди: 300 мм
	Ширина (сзади): 327 мм
	Высота спереди: 200 мм
	Высота сзади: 227 мм
	Глубина: 120 мм
ІК-код	IK08

© Rittal 2025

## Функции

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 66
529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.692
Gross weight	3.8
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177639768
E-Number Sweden	E3465103
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

# Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)	
------------------------------	--

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025