Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1676.600 Клеммная коробка HD

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 1676.600 - Клеммная коробка HD

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой







Функции

НD 1676.600 Нудіепіс Design: корпус Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
< 0,8 мкм
•
VERSTURING MARCE CHANGE UPON (DAL FOLO)
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Корпус полностью закрытый
Крышка
Монтажный уголок (установленный)
Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Ширина спереди: 400 мм
Ширина (сзади): 427 мм
Высота спереди: 300 мм
Высота сзади: 327 мм
Глубина: 120 мм

© Rittal 2025

Функции

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 66
529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.978
Gross weight	6.12
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177662728
E-Number Sweden	E3465105
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)	
------------------------------	--

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025