Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1682.600 Корпуса под выключатели HD


Состояние: 05.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 1682.600 - Корпуса под выключатели HD

Enclosure solution with two cut-outs for switches, tailored to the requirements of the food and beverage industry. All-round gap-free silicone seal between enclosure and cover. Hygiene-compliant quick-release hexagon fastener.







Функции

Арт. №	HD 1682.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Материал	Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
	Винты крышки нержавеющая сталь
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм
	•
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Крышка с вырезом под кнопку
	Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Размер	Ширина спереди: 100 мм
	Ширина (сзади): 122 мм
	Высота спереди: 160 мм
	Высота сзади: 182 мм
	Глубина: 90 мм
Шаг растра	60 мм
Cut-outs (quantity x diameter)	2 х 22,5 мм

© Rittal 2025

Функции

IK08
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Исполнение замка: Гигиеничный быстродействующий запор с
шестигранной головкой
Количество замков: 4
IP 66
IP X9
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
1 шт.
1.1
1.3
84879090
4028177958678
EC000261
EC002713
27180101

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025