Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1686.630 Корпуса под выключатели HD

Состояние: 07.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 1686.630 - Корпуса под выключатели HD

Корпус с вырезами для кнопок, соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой. Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой.







Функции

HD 1686.630 Hygienic Design: корпус
Hygienic Design: корпус
Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм
Винты крышки нержавеющая сталь
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость
< 0,8 мкм
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Корпус полностью закрытый
Крышка с вырезом под кнопку
Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Ширина спереди: 160 мм
Ширина (сзади): 182 мм
Высота спереди: 220 мм
Высота сзади: 242 мм
Глубина: 90 мм
60 мм
6 х 30,5 мм

© Rittal 2025

Функции

ІК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замок	Исполнение замка: Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой Количество замков: 4
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.1
Gross weight	2.153
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177995444
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3