

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 1919.500**

**Настенные корпуса EL, 2-секционные**

Состояние: 15.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 1919.500 - Настенные корпуса EL, 2-секционные с поворотной рамой

2-секционный настенный корпус с поворотном рамой. Степень защиты IP 55.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	EL 1919.500
Исполнение	с поворотной рамой
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной раме.
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Поворотная рама: Листовая сталь Передняя панель: Алюминиевый прессованный профиль, оргстекло, 3 мм
Поверхность	Корпус и поворотная рама: грунтовка и порошковое покрытие Передняя дверь: анодированная
Цвет	Корпус и поворотная рама: RAL 7035 Передняя дверь: серебристая
Комплект поставки	Корпус Передняя дверь Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	6 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 369 мм
Монтажная глубина	270 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 537 мм Высота в свету: 317 мм
Основной материал	Алюминий
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55

## ФУНКЦИИ

---

OUT\_DISTANCE\_FROM\_GLAZED\_ 67 - 97 мм  
DOOR\_TO\_SWING\_FRAME

---

Упаковка 1 шт.

---

Вес нетто 19.8

---

Gross weight 20.8

---

EAN 4028177462892

---

ECLASS 8.0 27142408

---

## Одобрения

---

Одобрения Lloyds Register of Shipping